


BETA 3919MME

Elevador para manutenção de bicicletas

Trabalho mais fácil e seguro: acesso por todos os lados com zona de trabalho livre de obstáculos, sem ter de desengatar a bicicleta.

Torno de bancada mono-braço com rotação até 180° e capacidade de elevação até 35 kg. Alimentado por um motor elétrico de 24V, o sistema permite um alcance vertical de 92 cm. Ideal para a manutenção de bicicletas eléctricas e tradicionais.



Certificações e normas:



Caraterísticas

Concebido para otimizar todas as etapas da manutenção das bicicletas eléctricas e convencionais, oferece estabilidade, liberdade de movimentos e facilidade de utilização.

LIBERDADE DE MOVIMENTOS

Graças ao braço giratório e ao torno, é possível trabalhar livremente em todos os lados da bicicleta sem ter de a desengatar ou reposicionar.

MOVIMENTO VERTICAL CONTROLADO ELECTRICAMENTE

O atuador linear alimentado a 24V garante uma excursão suave e precisa até 92 cm, regulável por controlo manual.

ESTRUTURA ESTÁVEL E INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

Disponível nas versões de pé ou de chão, adapta-se a qualquer espaço de trabalho, garantindo segurança e solidez durante a utilização.

FABRICADO EM ITÁLIA

Concebido, projetado e fabricado em Itália.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 3919MME

Elevador para manutenção de bicicletas

Vantagens e benefícios operacionais




ACESSO TOTAL À BICICLETA

O braço rotativo e o torno giratório permitem um acesso cómodo a todos os lados da bicicleta.



MOVIMENTO CONTROLADO ELECTRICAMENTE

A subida e a descida são controladas por um atuador linear alimentado por um motor de 24V.



TORNO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA

O sistema de bloqueio protege o quadro da bicicleta durante o aperto, evitando riscos ou danos.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num




BETA 3919MME

Elevador para manutenção de bicicletas

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e normas:



Referências

	Art.
039190010	3919MME

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

