

Γενική χρήση

	Art
059241100	5904VU/4T

- n. 1 **30:** ζουμπάδες κωνικοί Ø 4 mm
 n. 1 **31:** ζουμπάδες κυλινδρικοί Ø 4 mm
 n. 1 **32:** πόντα Ø 4 mm
 n. 54 **867/C52:** συλλογή με 52 μύτες με εξάγωνο οδηγό 10 mm, και 2 βοηθητικά εξαρτήματα
 n. 17 **42:** κλειδιά γερμανοπολύγωνα
 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm
 n. 7 **90:** κλειδιά πολύγωνα κυρτά διπλά
 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 n. 19 **920A:** καρυδάκια 1/2" εξάγωνα 1/2" □
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 n. 1 **920/21:** προέκταση 1/2" 125 mm
 n. 1 **920/22:** προέκταση 1/2" 250 mm
 n. 1 **920/25:** άρθρωση-σταυρός 1/2"
 n. 1 **920/42:** μανέλα ολισθαίνουσα 1/2" 305 mm
 n. 1 **920/55:** Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" □
 n. 13 **900:** καρυδάκια 1/4" εξάγωνα □
 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 n. 6 **900ME:** καρυδάκια 1/4" με μύτη Allen □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
 n. 1 **900/20:** προέκταση 1/4" 50 mm
 n. 1 **900/21:** προέκταση 1/4" 150 mm
 n. 1 **900/25:** άρθρωση-σταυρός 1/4"
 n. 1 **900BG/30:**
 n. 1 **900BG/31:** 1/4" αρσενική τετράγωνη κατσαβιδολαβή
 n. 1 **900/42:** μανέλα ολισθαίνουσα 1/4" 115 mm
 n. 1 **900/55:** Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" □
 n. 1 **1082:** Πλαγιόκοφτες □ 160 mm
 n. 1 **1150:** μυτοσίμπιδο □ 180 mm
 n. 1 **1048N:** γκαζοτανάλιες, άρθρωση με περαστές λαβές καλυμμένες με αντλιοσθητικό PVC 250 mm
 n. 7 **1201E:** κατσαβίδι για βίδες με εγκοπή □ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
 n. 6 **1202E:** κατσαβίδι για βίδες με σταυρό Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
 n. 7 **1207E/TX:** κατσαβίδι για βίδες Torx®, με λαβή □
 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
 n. 2 **35:** κοπίδια με νεύρωση 100-200 mm
 n. 1 **1370:** σφυρί μηχανικού 300 g
 n. 1 **1390:** ματσόλα Ø 35 mm
 n. 7 **96BP:** κλειδιά Allen γωνιακά σφαιρικής κεφαλής μαυρισμένα □
 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 n. 1 **96N:** κλειδιά Allen γωνιακά □ 12 mm
 n. 31 **860MIX/A31:** σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση σε πλαστική κασετίνα □ □ □ □
 n. 1 **895/1:** φορέας για μύτες



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
 Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

