





- Το σφαιρικό άκρο επιτρέπει τη λειτουργία σε γωνία έως και 30° ως προς τον άξονα της βίδας
- Χρησιμοποιήστε την κοντή πλευρά για σύσφιξη όπου είναι δυνατόν.

|  | Art.     | mm  | L<br>mm | L1<br>mm | g    |
|---|----------|-----|---------|----------|------|
| 000960960   | 96BP 1,5 | 1,5 | 79      | 13       | 1,4  |
| 000960961   | 96BP 2   | 2   | 84      | 15       | 2,7  |
| 000960962   | 96BP 2,5 | 2,5 | 89      | 17       | 4,5  |
| 000960963   | 96BP 3   | 3   | 99      | 19       | 6    |
| 000960965   | 96BP 4   | 4   | 108     | 24       | 13   |
| 000960967   | 96BP 5   | 5   | 126     | 27       | 25,7 |
| 000960968   | 96BP 6   | 6   | 148     | 31       | 39   |
| 000960970   | 96BP 8   | 8   | 168     | 35       | 88,2 |
| 000960972   | 96BP 10  | 10  | 187     | 39       | 145  |
| 000960973   | 96BP 12  | 12  | 220     | 55       | 165  |



**Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.**

